

**CCMT 060204 Wiper, Zvrst: CA115P****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	260094 CA115P
GTIN	4960664045211
Razred artikla	25E

Tehnični opis

Toleranca	M
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	120 - 270 m/min
Radij rezila	0,4 mm
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Rezalni material	Karbidna trdina
ISO-oznaka obračalne ploščice	CCMT 060204
Glavna uporaba	P
Rezalni pogoji	neprekinjen
Lomilec odrezkov	WP
Zvrst	CA115P
Podajanje f	0,07 - 0,5 mm/v
Število zamenljivih ploščic/rezil	2

Globina reza a_p	0,1 - 1,5 mm
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje