

**DCMX 070204 Wiper, Zvrst: CA115P****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	260383 CA115P
GTIN	4960664045662
Razred artikla	25E

Tehnični opis

Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	120 - 340 m/min
Lomilec odrezkov	WP
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Glavna uporaba	P
Zvrst	CA115P
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Podajanje f	0,1 - 0,45 mm/v
Globina reza a_p	0,15 - 1 mm
Rezalni material	Karbidna trdina
ISO-oznaka obračalne ploščice	DCMX 070204
Toleranca	M
Radij rezila	0,4 mm

Rezalni pogoji	neprekinjen
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje