


**CCMT 120404, Zvrst: CA115P****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	260202 CA115P
GTIN	4960664045358
Razred artikla	25E

Tehnični opis

Toleranca	M
Zvrst	CA115P
ISO-oznaka obračalne ploščice	CCMT 120404
Podajanje f	0,1 - 0,3 mm/v
Lomilec odrezkov	GK
Rezalni pogoji	neprekinjen
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Globina reza a_p	0,5 - 3 mm
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	fina obdelava
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	90 - 340 m/min
Rezalni material	Karbidna trdina
Radij rezila	0,4 mm

Glavna uporaba	P
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje