


**CC.T 09T304, Zvrst: CA115P**

## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	260196 CA115P
GTIN	4960664045341
Razred artikla	25E

## Tehnični opis

Zvrst	CA115P
Globina reza $a_p$	0,5 - 3 mm
Lomilec odrezkov	GK
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	fina obdelava
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	90 - 340 m/min
ISO-oznaka obračalne ploščice	CCMW 09T304
Rezalni pogoji	neprekinjen
Rezalni material	Karbidna trdina
Toleranca	M
Glavna uporaba	P
Radij rezila	0,4 mm

Podajanje f	0,1 - 0,3 mm/v
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje