


**CCMT 120408, Zvrst: CA115P****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	260204 CA115P
GTIN	4960664045365
Razred artikla	25E

Tehnični opis

Zvrst	CA115P
Rezalni pogoji	neprekinjen
Toleranca	M
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	fina obdelava
Globina reza a_p	0,5 - 3 mm
Lomilec odrezkov	GK
Podajanje f	0,1 - 0,3 mm/v
Glavna uporaba	P
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	90 - 340 m/min
ISO-oznaka obračalne ploščice	CCMT 120408
Radij rezila	0,8 mm

Rezalni material	Karbidna trdina
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje