

**DC.T 11T308, Zvrst: CA115P****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	260492 CA115P
GTIN	4960664045853
Razred artikla	25E

**Tehnični opis**

Glavna uporaba	P
Zvrst	CA115P
ISO-oznaka obračalne ploščice	DCMT 11T308
Podajanje f	0,1 - 0,3 mm/v
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Rezalni pogoji	neprekinjen
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	120 - 340 m/min
Rezalni material	Karbidna trdina
Globina reza $a_p$	0,5 - 3 mm
Lomilec odrezkov	GK
Radij rezila	0,8 mm

Toleranca	M
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje