

Garant**DC.T 11T302, Zvrst: CB7010**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	260458 CB7010
GTIN	4045197669483
Razred artikla	21G

Tehnični opis

Glavna uporaba	P
Dodatna uporaba	M
Radij rezila	0,2 mm
Rezalni pogoji	neprekinjen
Podajanje f	0,1 - 0,3 mm/v
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	90 - 240 m/min
Hitrost rezanja v_c za dodatno uporabo	70 - 180 m/min
Globina reza a_p	0,2 - 2 mm
Lomilec odrezkov	SM
Zvrst	CB7010
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava

Rezalni material	Cermet
ISO-oznaka obračalne ploščice	DCMT 11T302
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Toleranca	M
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje