

**CCMT 060202, Zvrst: CA115P**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	260190 CA115P
GTIN	4960664045310
Razred artikla	25E

Tehnični opis

Globina reza a_p	0,5 - 3 mm
Radij rezila	0,2 mm
Toleranca	M
ISO-oznaka obračalne ploščice	CCMT 060202
Zvrst	CA115P
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Glavna uporaba	P
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	90 - 340 m/min
Rezalni pogoji	neprekinjen
Podajanje f	0,1 - 0,3 mm/v
Rezalni material	Karbidna trdina
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	fina obdelava

Lomilec odrezkov	GK
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje