


Garant**DC.T 070202, Zvrst: HB7310**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	260449 HB7310
GTIN	4045197669308
Razred artikla	21G

Tehnični opis

Glavna uporaba	N
Lomilec odrezkov	AM
Podajanje f	0,05 - 0,5 mm/v
Rezalni pogoji	neprekinjen
Globina reza a_p	0,1 - 4 mm
Radij rezila	0,2 mm
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	350 - 600 m/min
Zvrst	HB7310
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba obdelava
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava

Rezalni material	HM
ISO-oznaka obračalne ploščice	DCGT 070202
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Toleranca	G
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje