

Dvostranski zevni kaliber, enoustni, Tip: A



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	484227 A
GTIN	2050002077607
Razred artikla	48B

Opis

Izvedba:

Kovana različica iz kaljenega jekla. Testna površina kaljena, brušena in lepana. Dobra stran s povečano mero zaradi obrabe v skladu z DIN 7163.

Kontrolni prstan z razredom tolerance ISO, npr. št. 484227 **vel. 125,05 m6** ali številčno toleranco, npr. št. 484227 **vel. 125,05 +0,01/-0,02**. Za ISO **položaje tolerančnih polj a–zc** v **osnovnih tolerančnih razredih 6–13**.

Uporaba:

Za preverjanje gredi glede priloga (ohlapni, prehodni, tesni).

Standard:

Baumaße nach **DIN 2231**.

Napotek:

Določanje zelenih tolerančnih razredov. Pri naročilu obvezno navedite **položaj tolerančnega polja (a–zc)** in **osnovni tolerančni razred (6–13)**. Šablone za osnovni tolerančni razred 5 in bolj fine tolerance na voljo po ponudbi.

Tehnični opis

Nazivna mera	100 - 109,999 mm
Tolerančno polje	a
Tolerančno polje	b

Tolerančno polje	c
Tolerančno polje	cd
Tolerančno polje	d
Tolerančno polje	e
Tolerančno polje	ef
Tolerančno polje	f
Tolerančno polje	fg
Tolerančno polje	g
Tolerančno polje	h
Tolerančno polje	j
Tolerančno polje	js
Tolerančno polje	k
Tolerančno polje	m
Tolerančno polje	n
Tolerančno polje	p
Tolerančno polje	r
Tolerančno polje	t
Tolerančno polje	u
Tolerančno polje	v
Tolerančno polje	x
Tolerančno polje	y
Tolerančno polje	z
Tolerančno polje	za
Tolerančno polje	zb
Tolerančno polje	zc
Material	Jeklo za šablone
Standard	DIN 7163
Standard	DIN 2231
Standard	DIN 2231

Vrsta šablone	Kontrolni trn
Vrsta šablone	Šablona
Kakovost	6
Kakovost	7
Kakovost	8
Kakovost	9
Kakovost	10
Kakovost	11
Kakovost	12
Kakovost	13
Kalibriranje	L8
Vrsta izdelka	Dvostranski zevni kaliber

Storitve

Kalibriranje dvostranskega zevnega kalibra maksimalna nazivna mera 200 mm	028700 200
DAkS-kalibriranje dvostranskega zevnega kalibra maksimalna nazivna mera 160 mm	028710 160