

Dvostranski zevni kaliber, enoustni, Tip: E**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	484227 E
GTIN	2050002077645
Razred artikla	48B

Opis**Izvedba:**

Kovana različica iz kaljenega jekla. Testna površina kaljena, brušena in lepana. Dobra stran s **povečano mero zaradi obrabe** v skladu z DIN 7163.

Kontrolni prstan z razredom tolerance ISO, npr. št. 484227 **vel. 125,05 m6** ali številčno toleranco, npr. št. 484227 **vel. 125,05 +0,01/-0,02**. Za ISO **položaje tolerančnih polj a–zc** v **osnovnih tolerančnih razredih 6–13**.

Uporaba:

Za preverjanje gredi glede priloga (ohlapni, prehodni, tesni).

Standard:

Mere izvedbe po **DIN 2231**.

Napotek:

Določanje zelenih tolerančnih razredov. Pri naročilu navedite **položaj tolerančnega polja (a–zc)** in **osnovni tolerančni razred (6–13)** ali **številčno toleranco**. Šablone za osnovni tolerančni razred 5 in bolj fine tolerance na voljo po ponudbi.

Tehnični opis

Nazivna mera	155 - 169,999 mm
Standard	DIN 7163
Standard	DIN 2231

Podatkovni list

Standard	DIN 2231
Kakovost	6
Kakovost	7
Kakovost	8
Kakovost	9
Kakovost	10
Kakovost	11
Kakovost	12
Kakovost	13
Material	Jeklo za šablone
Vrsta šablone	Kontrolni trn
Vrsta šablone	Šablona
Tolerančno polje	a
Tolerančno polje	b
Tolerančno polje	c
Tolerančno polje	cd
Tolerančno polje	d
Tolerančno polje	e
Tolerančno polje	ef
Tolerančno polje	f
Tolerančno polje	fg
Tolerančno polje	g
Tolerančno polje	h
Tolerančno polje	j
Tolerančno polje	js
Tolerančno polje	k
Tolerančno polje	m
Tolerančno polje	n
Tolerančno polje	p

Podatkovni list

Tolerančno polje	r
Tolerančno polje	t
Tolerančno polje	u
Tolerančno polje	v
Tolerančno polje	x
Tolerančno polje	y
Tolerančno polje	z
Tolerančno polje	za
Tolerančno polje	zb
Tolerančno polje	zc
Kalibriranje	L8
Vrsta izdelka	Dvostranski zevni kaliber

Ustrezni izdelki

<https://www.hoffmann-group.com/SI/sl/hom/p/484227-E>