

Garant**Rezalna plošča Polni radij širina 4 mm, Tip: UNI****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	218484 UNI
GTIN	4067263116578
Razred artikla	21B

Opis**Primerno za:**

Za kolutne rezkarje art. 218408 – 218444 in list za zarezovanje art. 273560.

Napotek:

Orientacijske vrednosti za a_e maks.

Primerno za kolutni/rezalni rezkar $a_p= 3,1$ mm.

Tehnični opis

Toleranca a_p	0/+0,3 mm
Radij rezila	0,15 mm
Zvrst	HB7535
Tip	UNI
Rezalni material	Karbidna trdina
Število zamenljivih ploščic/rezil	1
Prevleka	TiAlN

Vrsta izdelka

Obračalne rezalne ploščice za rezkanje