

**Garant****Rezalna plošča Polni radij širina 4 mm, Tip: ST900****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	218484 ST900
GTIN	4067263116554
Razred artikla	21B

**Opis****Primerno za:**

Za kolutne rezkarje art. 218408 – 218444 in list za zarezovanje art. 273560.

**Napotek:**

Orientacijske vrednosti za  $a_e$  maks.

Primerno za kolutni/rezalni rezkar  $a_p=3,1$  mm.

**Tehnični opis**

Radij rezila	0,15 mm
Toleranca $a_p$	0/+0,3 mm
Tip	ST900
Zvrst	HB7535
Podajanje $f_z$	0,1 mm
Rezalni material	Karbidna trdina
Število zamenljivih ploščic/rezil	1

Preveleka	TiAlN
Vrsta izdelka	Obračalne rezalne ploščice za rezkanje