

**TNMG 160408, Zvrst: SW05****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	251583 SW05
GTIN	4960664629893
Razred artikla	25E

Tehnični opis

Glavna uporaba	Ti
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	50 - 140 m/min
Radij rezila	0,8 mm
Podajanje f	0,1 - 0,35 mm/v
Globina reza a_p	0,5 - 2,5 mm
Rezalni pogoji	neprekinjen
Lomilec odrezkov	MU
Zvrst	SW05
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Rezalni material	HM
ISO-oznaka obračalne ploščice	TNMG 160408
Število zamenljivih ploščic/rezil	6

Vrsta izdelka

Obračalna rezalna
ploščica za struženje