



## Naglavna LED-svetilka z akumulatorjem, Tip: I-VIEW



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	081446 I-VIEW
GTIN	5708997362129
Razred artikla	08C

### Opis

#### Izvedba:

Kompaktna in zmogljiva LED naglavna svetilka s širokim svetlobnim snopom za optimalno osvetlitev celotnega delovnega območja. Nove visoko učinkovite večkratne LED-diode in nova **funkcija OPTILight** za optimizirano svetlobno moč in trajanje osvetlitve. Brezkontaktni vklop/izklop s senzorjem. Brezstopenjska zatemnilna funkcija od 10 do 100 %.

#### Funkcija:

IP65: Obstajajo zaščita proti curku vode z vseh smeri, zaščita pred vdorom prahu (odpornost proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

#### Obseg dobave:

Vključno z USB-polnilnim kablom.

### Tehnični opis

Svetlobni tok	40 - 400 lm
Masa	240 g
Napajanje	Omrežno napajanje
Vrsta akumulatorja	Li-ionski
Čas obratovanja	1,25 - 19 h
Oznaka proizvajalca	I-VIEW
Vrsta IP-zaščite	IP 65
Število vključenih akumulatorjev	1
Vrsta izdelka	Naglavna svetilka

