

**LED akumulatorska palična svetilka, Celotna dolžina: 240mm****Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 081406 240 |
| GTIN | 5708997362105 |
| Razred artikla | 08C |

Opis**Izvedba:**

Zložljive **delovne svetilke „For Life“** 3-v-1v novi zasnovi z visoko učinkovitimi diodami multi-LED. Izjemno tanka in kompaktna zasnova. Omogoča pregledovanje in osvetlitev na težko dostopnih in ozkih mestih. Nova **funkcija OPTILight** za optimalno svetilnost in trajanje svetlobe. Popolnoma zložena na žepno velikost deluje svetilka kot običajna ročna svetilka. Dodatna točkovna osvetlitev in dve stopnji svetilnosti (50 ali 100 %). Močan vgrajen magnet in kavelj.

Funkcija:

IP30: Obstaja zaščita proti vdoru tujkov z $\varnothing > 2,5$ mm, vendar v bližini ne smejo biti orodja ali žice, prav tako ni zaščite pred vodo.

Tehnični opis

| | |
|----------------------------------|-------------------|
| Celotna dolžina | 240 mm |
| Čas delovanja v 2. stopnji | 5 h |
| Svetlobni tok | 200 lm |
| Število vključenih akumulatorjev | 1 |
| Napajanje | Omrežno napajanje |

| | |
|--------------------------|------------------|
| Sijalke | LED modul |
| Vrsta IP-zaščite | IP 30 |
| Svetlobni tok, stopnja 2 | 100 lm |
| Vrsta akumulatorja | Li-ionski |
| Masa | 100 g |
| Čas obratovanja | 2,5 h |
| Vrsta izdelka | Palične svetilke |