

Kontrolni navojni prstan, izmet, Tip: H**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	484038 H
GTIN	4067263129912
Razred artikla	48B

Opis**Izvedba:**

Iz prvorazrednega jekla za merila, kaljeni, popuščani, brušeni in fino lepani. Obroči z vmesnimi dimenzijami in skladnostjo s standardom ISO, npr. št. 484037 **5,56 h6**, ali številčno toleranco, npr. št. 484037 **28 +0,01/-0,02**.

Uporaba:

Gladki obroči za merjenje zunanjskega premera.

Standard:

Po **DIN 2254-A**.

Napotek:

Pri naročanju navedite natančen nazivni $\varnothing$ s tolerančnim poljem (a-zc) in kakovostjo (6–13) ali številčno toleranco ($\pm$). Šablone za osnovni tolerančni razred 5 in bolj fine tolerance na voljo po ponudbi.

Tehnični opis

Nazivna mera	40 - 49,999 mm
Standard	DIN 2254-A
Kakovost	6

Podatkovni list

Kakovost	7
Kakovost	8
Kakovost	9
Kakovost	10
Kakovost	11
Kakovost	12
Kakovost	13
Tolerančno polje	a
Tolerančno polje	b
Tolerančno polje	c
Tolerančno polje	cd
Tolerančno polje	d
Tolerančno polje	e
Tolerančno polje	ef
Tolerančno polje	f
Tolerančno polje	fg
Tolerančno polje	g
Tolerančno polje	h
Tolerančno polje	j
Tolerančno polje	js
Tolerančno polje	k
Tolerančno polje	m
Tolerančno polje	n
Tolerančno polje	p
Tolerančno polje	r
Tolerančno polje	s
Tolerančno polje	t
Tolerančno polje	u
Tolerančno polje	v

Podatkovni list

Tolerančno polje	x
Tolerančno polje	y
Tolerančno polje	z
Tolerančno polje	za
Tolerančno polje	zb
Tolerančno polje	zc
Material	Jeklo za šablone
Kalibriranje	L7
Vrsta izdelka	Nastavitveni prstan

Ustrezni izdelki

<https://www.hoffmann-group.com/SI/sl/hom/p/484038-H>