

## Kontrolni navojni prstan, dober, Tip: H



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	484037 H
GTIN	4067263129837
Razred artikla	48B

### Opis

#### Izvedba:

Iz prvorazrednega jekla za merila, kaljeni, popuščani, brušeni in fino lepani. Obroči z vmesnimi dimenzijami in skladnostjo s standardom ISO, npr. št. 484037 **5,56 h6**, ali številčno toleranco, npr. št. 484037 **28 +0,01/-0,02**.

S povečano mero zaradi obrabe.

#### Uporaba:

Gladki obroči za merjenje zunanjšega premera.

#### Standard:

Nach **DIN 2250-G**.

#### Napotek:

Pri naročanju navedite natančen nazivni  $\varnothing$  s tolerančnim poljem (a-zc) in kakovostjo (6–13) ali številčno toleranco ( $\pm$ ). Šablone za osnovni tolerančni razred 5 in bolj fine tolerance na voljo po ponudbi.

### Tehnični opis

Material	Jeklo za šablone
Tolerančno polje	a

Tolerančno polje	b
Tolerančno polje	c
Tolerančno polje	cd
Tolerančno polje	d
Tolerančno polje	e
Tolerančno polje	ef
Tolerančno polje	f
Tolerančno polje	fg
Tolerančno polje	g
Tolerančno polje	h
Tolerančno polje	j
Tolerančno polje	js
Tolerančno polje	k
Tolerančno polje	m
Tolerančno polje	n
Tolerančno polje	p
Tolerančno polje	r
Tolerančno polje	s
Tolerančno polje	t
Tolerančno polje	u
Tolerančno polje	v
Tolerančno polje	x
Tolerančno polje	y
Tolerančno polje	z
Tolerančno polje	za
Tolerančno polje	zb
Tolerančno polje	zc
Kakovost	6
Kakovost	7

Kakovost	8
Kakovost	9
Kakovost	10
Kakovost	11
Kakovost	12
Kakovost	13
Nazivna mera	40 - 49,999 mm
Standard	DIN 2250-G
Kalibriranje	L7
Vrsta izdelka	Nastavitveni prstan

### Storitve

KalibriranjeNastavitveni prstan maksimalni Ø 50 mm	028400 50
DAkS-kalibriranjeNastavitveni prstan maksimalni Ø 50 mm	028470 50