

**Kontrolni navojni prstan, izmet, Tip: A****Podatki za naročanje**

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 484038 A      |
| GTIN                  | 4067263129844 |
| Razred artikla        | 48B           |

**Opis****Izvedba:**

Iz prvorazrednega jekla za merila, kaljeni, popuščani, brušeni in fino lepani. Obroči z vmesnimi dimenzijami in skladnostjo s standardom ISO, npr. št. 484037 **5,56 h6**, ali številčno toleranco, npr. št. 484037 **28 +0,01/-0,02**.

**Uporaba:**

Gladki obroči za merjenje zunanjskega premera.

**Standard:**

Po **DIN 2254-A**.

**Napotek:**

Pri naročanju navedite natančen nazivni  $\varnothing$  s tolerančnim poljem (a-zc) in kakovostjo (6–13) ali številčno toleranco ( $\pm$ ). Šablone za osnovni tolerančni razred 5 in bolj fine tolerance na voljo po ponudbi.

**Tehnični opis**

|          |   |
|----------|---|
| Kakovost | 6 |
| Kakovost | 7 |
| Kakovost | 8 |

## Podatkovni list

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| Kakovost         | 9                |
| Kakovost         | 10               |
| Kakovost         | 11               |
| Kakovost         | 12               |
| Kakovost         | 13               |
| Material         | Jeklo za šablone |
| Standard         | DIN 2254-A       |
| Nazivna mera     | 3 - 3,999 mm     |
| Tolerančno polje | a                |
| Tolerančno polje | b                |
| Tolerančno polje | c                |
| Tolerančno polje | cd               |
| Tolerančno polje | d                |
| Tolerančno polje | e                |
| Tolerančno polje | ef               |
| Tolerančno polje | f                |
| Tolerančno polje | fg               |
| Tolerančno polje | g                |
| Tolerančno polje | h                |
| Tolerančno polje | j                |
| Tolerančno polje | js               |
| Tolerančno polje | k                |
| Tolerančno polje | m                |
| Tolerančno polje | n                |
| Tolerančno polje | p                |
| Tolerančno polje | r                |
| Tolerančno polje | s                |
| Tolerančno polje | t                |
| Tolerančno polje | u                |

## Podatkovni list

|                  |                     |
|------------------|---------------------|
| Tolerančno polje | v                   |
| Tolerančno polje | x                   |
| Tolerančno polje | y                   |
| Tolerančno polje | z                   |
| Tolerančno polje | za                  |
| Tolerančno polje | zb                  |
| Tolerančno polje | zc                  |
| Kalibriranje     | L7                  |
| Vrsta izdelka    | Nastavitveni prstan |

### Ustrezni izdelki

<https://www.hoffmann-group.com/SI/sl/hom/p/484038-A>