

Yale

Neskončna zanka, zelene barve 2000 kg, Uporabna dolžina: 2m



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	086150 2
GTIN	4025092360463
Razred artikla	08Z

Opis

Izvedba:

Ekstremno vzdržljive neskončne zanke (EN 1492-2) z brezšivnim oplaščenjem, odpornim proti obdrgnjenju.

Uporaba:

Za dvigovanje in premikanje bremen.

Napotek:

Možnost dobave do naslednjih nosilnosti: 150 t (poliester), 180 t (dyneema).

Tehnični opis

Uporabna dolžina	2 m
Dolžina obsega	4 m
Širina zanke	46 mm
Nosilnost enojna neposredno WLL	2000 kg
Nosilnost enojna povezano WLL	1600 kg
Nosilnost dvojna WLL do 7°	4000 kg
Nosilnost dvojna WLL 7 – 45°	2800 kg
Nosilnost dvojna WLL 45 – 60°	2000 kg
Vrsta izdelka	Neskončne tovarne zanke

