

Garant**DC.T 11T302, Zvrst: HB7020**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	260458 HB7020
GTIN	4045197699718
Razred artikla	21G

Tehnični opis

Lomilec odrezkov	SM
Podajanje f	0,1 - 0,3 mm/v
Radij rezila	0,2 mm
Globina reza a_p	0,5 - 2,5 mm
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	120 - 350 m/min
Glavna uporaba	P
Zvrst	HB7020
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Rezalni material	HM
ISO-oznaka obračalne ploščice	DCMT 11T302

Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Toleranca	M
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje