

HOLEX®**TNMG 160408 10-delna garnitura, Zvrst: HBX130****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	251603 HBX130
GTIN	4045197664914
Razred artikla	22D

Opis

TNMG 160408 10-delna garnitura HBX130 Zvrst: HBX130

Lomilec odrezkov: MM

Globina reza a_p : 1 - 6 mmPodajanje f : 0,08 - 0,4 mm/vHitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 60 - 200 m/min**Tehnični opis**

Globina reza a_p	1 - 6 mm
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Lomilec odrezkov	MM
Glavna uporaba	M
Radij rezila	0,8 mm
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	60 - 200 m/min
Podajanje f	0,08 - 0,4 mm/v
Zvrst	HBX130

Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Rezalni material	Karbidna trdina
Serijska	Rezalna glava
Serijska	Nož za notranje struženje
Serijska	Držalo za zunanje struženje
Serijska	Držalo za zunanje struženje eco
ISO-oznaka obračalne ploščice	TNMG 160408
Število zamenljivih ploščic/rezil	6
Razvrstitev obračalnih rezalnih ploščic	nevtralna