

**TNMG 160404, Zvrst: SW05****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	251582 SW05
GTIN	4960664629886
Razred artikla	25E

**Tehnični opis**

Globina reza $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Podajanje $f$	0,1 - 0,35 mm/v
Radij rezila	0,4 mm
Glavna uporaba	Ti
Lomilec odrezkov	MU
Rezalni pogoji	neprekinjen
Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	50 - 140 m/min
Zvrst	SW05
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Rezalni material	Karbidna trdina
ISO-oznaka obračalne ploščice	TNMG 160404
Število zamenljivih ploščic/rezil	6

Vrsta izdelka

---

Obračalna rezalna  
ploščica za struženje