



## Akumulatorski kotni brusilnik GWS, Tip: GWS18-10SC



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	077120 GWS18-10SC
GTIN	3165140960878
Razred artikla	03C

### Opis

#### Izvedba:

Zmogljiv 18-voltni akumulatorski kotni brusilnik.

- Enaka zmogljivost kot 1000-vatni kableski brusilnik zahvaljujoč brezkrtačnemu motorju in akumulatorski bateriji ProCORE 18 V.
- Drop Control, KickBak Control in Intelligent Brake System za maksimalno zaščito uporabnika in udobje.
- Modul Bluetooth za prilagoditve prek aplikacije Toolbox. Uporabniški vmesnik za aktivno povratno informacijo o orodju in predizbiro hitrosti.

#### Obseg dobave:

Vključuje 2 × ProCORE 18-voltno akumulatorsko baterijo, pritrdilno prirobnico, polnilnik, hitropenjalno matico, 1 × Bluetooth Low Energy modul GCY 42 Professional, zaščitni pokrov in L-BOXX.

#### Napotek:

Primerne nadomestne akumulatorje in polnilnike akumulatorjev najdete pod art. 073854 in art. 073866.

### Tehnični opis

Maksimalne vibracije v skladu z EN	6 m/s <sup>2</sup>
Napetost akumulatorja	18 V
Maksimalni Ø plošče	125 mm

## Podatkovni list

Elektronska izbira vrtljajev	da
Vmesnik	Vmesnik Bluetooth
Blokada pred ponovnim zagonom	da
Vrsta akumulatorja	Li-ionski
Maksimalno število vrtljajev	9000 min <sup>-1</sup>
Število vključenih akumulatorjev	0
Zaščita proti povratnemu udarcu	da
Zaščita pred preobremenitvijo	da
Napajanje	Omrežno napajanje
Pakiranje	Sistemeski kovček (L-Boxx)
Največja globina rezanja	34 mm
Oznaka proizvajalca	GWS 18V-10 SC
Stikalo Totmann	ne
Masa	2 kg
Mehak zagon	ne
Izvedba motorja	Brez ščetk
Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja	Bosch 18 V
Vrsta izdelka	Kotni brusilniki