



## Električni stranski rezalniki z 20° kotno glavo, Celotna dolžina: 200mm



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	725610 200
GTIN	4003773081913
Razred artikla	73F

### Opis

#### Izvedba:

Zaradi posebnega ročičnega prenosa velika rezalna zmogljivost pri relativno majhni potrebni sili. Rezili sta induktivno kaljeni (pribl. 59 HRC). Klešče, črno atramentirane, glava polirana, ročaja z večkomponentno prevleko. **Z odpiralno vzmetjo** in vgrajeno zaporo. **Glava, zakrivljena za 20°, za rezanje tik ob površini.**

#### Uporaba:

Za gladko rezanje mehkih materialov, kot so kombinacija plastike in aluminija, baker (tudi bakreni zbiralni vodniki do 3 × 10 mm), svinec.

#### Material:

Kromvanadijevo elektrojeklo, kovano in večstopenjsko kaljeno v olju.

### Tehnični opis

celotna dolžina	200 mm
Za rezanje mehke žice do Ø	6 mm
Rezilo	induktivno kaljeni
zakrivljena glava	20 stopinj
Ročaj	Večkomponentna prevleka
Material	Krom-vanadijevo električno jeklo
Površina	črno atramentirane
z odpiralno vzmetjo	da

z nastavitvenim vijakom

da

Vrsta izdelka

Rezalne klešče