



Kabelske škarje, Celotna dolžina: 225mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	730090 225
GTIN	4003773088882
Razred artikla	73F

Opis

Izvedba:

Glava s srpastima reziloma. Škarje brunirane, ročaja s prevleko iz umetne mase. Režejo gladko, čisto in brez stiskanja. **Dve območji rezanja:** Stopnjevano glavno rezilo vedno drži manjše in večje kable čim bližje zglobom pri rezanju; sprednje rezilo se uporablja za postopno rezanje (»odrezovanje«) zelo velikih kablov. **Ogromna zmogljivost:** loči enožilne bakrene ali aluminijaste kable do 35 mm², večžilne kable do 70 mm² in kable s fino žico do 120 mm².

Uporaba:

Za rezanje od bakrenih do aluminijastih kablov.

Material:

Posebno orodno jeklo, kovano v utopu.

Tehnični opis

Zmogljivost rezanja do Ø	23 mm
Zmogljivost rezanja	120 mm ²
celotna dolžina	225 mm
Vrsta izdelka	Škarje