



## Škarje za kable, z dvokomponentno prevleko ročajev VDE-izolirane, Celotna dolžina: 225mm



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	730350 225
GTIN	4003773089964
Razred artikla	73F

### Opis

#### Izvedba:

Ročaji z **izolacijo za napetost do 1000 V po DIN EN 60900/VDE 0682-201**.

Ročaja z večkomponentno prevleko. Glava s srpastima reziloma. Škarje brunirane. Režejo gladko, čisto in brez stiskanja. **Dve območji rezanja:** Stopnjevano glavno rezilo vedno drži manjše in večje kable čim bližje zglobom pri rezanju; sprednje rezilo se uporablja za postopno rezanje (»odrezovanje«) zelo velikih kablov. **Ogromna zmogljivost:** loči enožilne bakrene ali aluminijaste kable do 35 mm<sup>2</sup>, večžilne kable do 70 mm<sup>2</sup> in kable s fino žico do 120 mm<sup>2</sup>.

#### Uporaba:

Za rezanje od bakrenih do aluminijastih kablov.

#### Material:

**Posebno orodno jeklo**, utopno kovano.

### Tehnični opis

Zmogljivost rezanja do Ø	23 mm
Zmogljivost rezanja	120 mm <sup>2</sup>
celotna dolžina	225 mm
Standard	DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201
Ročaj	Večkomponentna prevleka
Upravljanje	mehanske, enoročne

Material	Specialno orodno jeklo posebne kakovosti, kovano, kaljeno v olju
Površina	kromirane
z odpiralno vzmetjo	ne
Vrsta izdelka	Škarje