

Rezalec za cevi TubiX®, s hitro nastavitvijo, Za Ø do: 30mm**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	818380 30
GTIN	4003773090038
Razred artikla	86A

Opis**Izvedba:**

Lahko in obstojno kovinsko ohišje iz magnezija, z iglično uležajenimi vodilnimi kolesci in rezalnim kolescem. Ročni odstranjevalec zarobka, shranjen v telesu. Vklj. z nadomestnim rezalnim kolescem.

Prednosti:

Hitra nastavitvev QuickLock omogoča samostojno držanje in vpenjanje na cevi.

· **Hitro in natančno pozicioniranje rezalnega kolesca na različnih premerih cevi.**

Uporaba:

Univerzalna uporaba za rezanje **bakrenih, aluminijastih in tankostenskih cevi INOX** (do debeline stene 2 mm).

Rezervni del:

Nadomestno rezalno kolesce z igličnim ležajem in osjo za hitro zamenjavo, glejte art. 818385.

Tehnični opis

Oznaka proizvajalca	TubiX
Dolžina	54 mm
Izvertina rezalnega kolesca	7,8 mm
za zunanji Ø cevi	3 - 30 mm
Ø rezalnega kolesca	20 mm

Širina rezalnega kolesca	6,2 mm
Širina	55 mm
Višina	26 mm
Vrsta izdelka	Rezalec za cevi

Pribor

Nadomestno rezalno kolesce Tip 1	818385 1
----------------------------------	----------