



## Prikazovalna naprava TWIN-T40, Tip: T40



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	405571 T40
GTIN	2050002081161
Razred artikla	45A

### Opis

#### Izvedba:

Prikazovalnik za izmerjene vrednosti z dobro berljivim 7-colskim barvnim zaslonom na dotik. Možnost prikaza 1 ali 2 meritev hkrati prek 2 priključkov za induktivna merilna tipala ali obeh USB-vhodov. Na voljo so 4 načini prikaza za optimalno odčitavanje rezultatov. Merilna tipala TESA se zaznajo samodejno. Dinamično merjenje je zagotovljeno z zajemanjem 4300 neobdelanih podatkov na sekundo.

#### Funkcija:

- **Osnovne formule (+A, -A, +B, -B in kombinacije iz A in B).**
- **Dinamična merjenja (min., maks., min.-maks., povprečje itd.).**
- **Nastavljive tolerance s prikazom v redu/ni v redu.**
- **Integrirana funkcija za klasifikacijo (8 maks.).**
- **Prenos podatkov prek RS232, USB ali povezave Bluetooth®.**

### Tehnični opis

Vrsta IP-zaščite	IP 65
Prikazovalnik	155 × 87
Dolžina	112 mm
Merilno območje	5000 µm
Višina	119 mm

Širina	190 mm
Napajanje	Omrežno napajanje
Preklop odčitavanja	mm / cole
Vmesnik	TESA Link Connector TLC
Vmesnik	Vmesnik Digimatic
Vrsta izdelka	Prikazovalnik