

**Garant****Držalo za zunanje struženje, desna, Velikost držala/ploščice: 25/16mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	251706 25/16
GTIN	4045197651020
Razred artikla	21T

**Tehnični opis**

Funkcijska širina L <sub>4</sub>	32 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	VN.. 1604..
Velikost ploščice	16 mm
Vijak za vpenjalno spono	259021 1
ISO-oznaka držala	MVJNR/L 2525M16
Podložna ploščica	259031 39
Vpenjalna spona	259038 2
Velikost držala	25 mm
Vijak za podložno ploščico	259025 3
Dolžina glave L <sub>1</sub>	32 mm
Celotna dolžina L	150 mm
Serijska	QuickTurn
Standard	Tovarniški standard
Vrsta uporabe	desna
z notranjim hlajenjem	ne
Nastavitveni kot κ	93 stopinj

Uporaba	Plano struženje
Uporaba	Vzdolžno struženje, zunanje
Vrsta izdelka	Držalo za zunanje struženje

## Pribor

Vijak za vpenjalno spono Tip 1	259021 1
Vijak za podložno ploščico Tip 3	259025 3
Podložna ploščica Tip 39	259031 39
PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX8	674248 TX8
Vpenjalna spona Tip 2	259038 2
Momentni izvijačs skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 500 cNm	659957 500