

**Mitutoyo****Digitalna merilna ura, Merilno območje: 12,5mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	434622 12,5
GTIN	4550501373951
Razred artikla	44A

**Opis****Izvedba:**

Velik digitalni in dodatni analogni prikazovalnik. Zaradi omrežnega napajanja primerna za dolgotrajne meritve. Merilni nastavek s karbidno kroglo, navoj M2,5 × 0,45.

**Prednosti:**

- **Dvosmerni vmesnik Digimatic S1.**
- **Rdeča/zelena osvetlitev ozadja LCD-zaslona za vizualno oceno tolerance GO/±NG.**
- **Analogni palični grafikon.**
- **Funkcija MAX/MIN RANGE (vrednost Runout) s frekvenco 500 skeniranj/s.**
- **Zunanje napajanje prek izmeničnega napajalnika.**
- **Visoka natančnost.**

**Funkcija:**

IP30: Obstaja zaščita proti vdoru tujkov s Ø 2,5 mm, vendar v bližini ne smejo biti orodja ali žice, prav tako ni zaščite pred vodo.

**Obseg dobave:**

Vključuje napajalni kabel art. 497661, AC-omrežni napajalnik DC 6 V/2A (različica CEE, Nemčija).

**Dodatni pribor:**

Podatkovni kabel art. 497081, posebno tipalo art. 434900; 434910; 434915.

**Tehnični opis**

Globina	42,9 mm
Merilna sila	≤ 1,5 N
Ø ohišja	59 mm
Ø vpenjalnega držala h6	8 mm
Možnost izbiranja odčitavanja	0,0005 / 0,001 / 0,01 mm
Kalibriranje	C1

Dolžina	117,8 mm
Merilno območje	12,5 mm
Vrsta IP-zaščite	IP 30
Napajanje	Omrežno napajanje
Odstopanje meritve E MPE (merilno območje)	0,0025 mm
Standard	Tovarniški standard
Višina številok	11 mm
Prikaz z osvetljenim ozadjem	da
Vmesnik	USB-vmesnik
Merilno orodje	digitalni
Vrsta izdelka	Merilna ura

## Storitve

Kalibriranje analogne merilne ure 0,01 in digitalne merilne ure 0,01/0,001 maksimalno merilno območje 12,5 mm	023000 12,5
DAkkS-kalibriranje Analogna merilna ura 0,01 in digitalna merilna ura 0,01/0,001 maksimalno merilno območje 12,5 mm	023010 12,5

## Pribor

Jekleno tipalo Tip 2	434900 2
Napajalnik AC, DA 6 V/2 A ADAPTER	497661 ADAPTER