

Garant GREENPLUS

Ultrazvočni čistilnik GARANT GreenPlus Sonic Cleaner AL-E, alkalno emulgiranje, Vsebina: 200l



Podatki za naročanje

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 088016 200 |
| GTIN | 4067263116158 |
| Razred artikla | 01L |

Opis

Izvedba:

GARANT GreenPlus **ultrazvočni čistilnik** – vrhunska zmogljivost z največjo prilagodljivostjo. Ali delate s kompleksnimi geometrijami obdelovancev in občutljivimi površinami? Potem je serija Sonic Cleaner ustvarjena za vas. Linija čistil GARANT GreenPlus, ki je posebej prilagojena ultrazvočnim sistemom, vključuje alkalna, kislalna in nevtralna čistila za najrazličnejše materiale in področja uporabe. Odvisno od zahtev in umazanije se lahko visoko koncentrirana čistila razredčijo in so močna že pri sobni temperaturi. Medij je tako optimalno izkoriščen. Dolga življenska doba tudi prihrani čas in denar. Vsa čistila Sonic Cleaner so **brez oznak, biološko razgradljiva, brez HOS in brez silikata**. Enostavno interno rokovanje, zaščita vaših zaposlenih in varstvo okolja so zagotovljeni.

Sonic Cleaner AL-E, čistilni koncentrat z **alkalnim emulgiranjem** za univerzalno ultrazvočno uporabo z odlično združljivostjo z materiali.

Uporaba:

Za ultrazvočne čistilne naprave.

Emulzije, olja, masti, maščobe, sredstva za zaščito proti koroziji, prah, ki nastaja pri brušenju, saje, črnila, tonerji, sredstva za lepanje in polirna sredstva.

Primerno za:

Običajni materiali, kot so jeklo in neželezne kovine, steklo, plastika, keramika, guma. Odlična združljivost z materiali – vnaprej preverite občutljive površine.

Tehnični opis

| | |
|-----------------------------|---|
| Trajnost | GARANT GreenPlus |
| pH-vrednost | 11 |
| Polnilna količina tekočine | 200 l |
| Temperatura skladiščenja | 20 - 80 °C |
| Serija | GreenPlus |
| Mešalno razmerje | 3 – 10 % |
| Značilnost blagovnega imena | alkalno emulgiranje |
| Vrsta izdelka | Čistilna sredstva za ultrazvočno čiščenje |