



## Pnevmatski tračni brusilnik, Tip: 3260D12



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	079570 3260D12
GTIN	15451689629
Razred artikla	03R

### Opis

#### Izvedba:

Robustni tračni brusilniki za profesionalno uporabo.

- **360-stopinjska vrtljiva brusilna glava**
- **Enostavna menjava brusnih sredstev in kontaktne roke**
- **Preprost in robusten dizajn**

Dimenzija brusnega traku 13×305 mm

#### Obseg dobave:

1 kontaktna roka, brusni trak 13×305 mm.

#### Napotek:

Ustrezne brusne trakove najdete v katalogu 55, zvezku 2, na straneh 368–371.

### Tehnični opis

Priključek za stisnjeni zrak	1/4 col
Masa	0,77 kg
Dolžina traku	305 mm
Največja poraba stisnjenega zraka	1020 l/min
Maksimalno število vrtljajev	26000 min <sup>-1</sup>
Maksimalne vibracije v skladu z EN	< 2,5 m/s <sup>2</sup>
Oznaka proizvajalca	3260D12

Izhodna moč	300 W
Širina traku	13 mm
Delovni hrup	81,5 dB(A)
Priključni navoj	NPT
Vrsta izdelka	Tračni brusilniki