



Pnevmatski tračni brusilnik, Tip: 4200D24



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	079570 4200D24
GTIN	15451689636
Razred artikla	03R

Opis

Izvedba:

Robustni tračni brusilniki za profesionalno uporabo.

- **360-stopinjska vrtljiva brusilna glava**
- **Enostavna menjava brusnih sredstev in kontaktne roke**
- **Preprost in robusten dizajn**

Dimenzija brusnega traku 13×610 mm

Obseg dobave:

1 kontaktna roka, brusni trak 13×610 mm.

Napotek:

Ustrezne brusne trakove najdete v katalogu 55, zvezku 2, na straneh 368–371.

Tehnični opis

Dolžina traku	610 mm
Izhodna moč	400 W
Delovni hrup	78 dB(A)
Največja poraba stisnjenega zraka	1260 l/min
Masa	1,39 kg
Širina traku	13 mm
Maksimalne vibracije v skladu z EN	< 2,5 m/s ²
Priključek za stisnjeni zrak	1/4 col

Priključni navoj	NPT
Maksimalno število vrtljajev	20000 min ⁻¹
Oznaka proizvajalca	4200D24
Vrsta izdelka	Tračni brusilniki