



Pnevmatski tračni brusilnik, Tip: 4200H18K



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	079570 4200H18K
GTIN	015451689667
Razred artikla	03R

Opis

Izvedba:

Robustni tračni brusilniki za profesionalno uporabo.

- **360-stopinjska vrtljiva brusilna glava**
- **Enostavna menjava brusnih sredstev in kontaktne roke**
- **Preprost in robusten dizajn**

Dimenzija brusnega traku 3×457 mm, 13×457 mm, 16–19×457 mm

Obseg dobave:

4 kontaktne roke, brusni trak 3×457 mm, 13×457 mm, 16×457 mm, 17×457 mm, 18×457 mm, 19×457 mm.

Tehnični opis

Priključek za stisnjeni zrak	1/4 col
Masa	1,39 kg
Dolžina traku	457 mm
Izhodna moč	400 W
Delovni hrup	78 dB(A)
Maksimalne vibracije v skladu z EN	< 2,5 m/s ²
Maksimalno število vrtljajev	20000 min ⁻¹

Priključni navoj	NPT
Največja poraba stisnjenega zraka	1260 l/min
Oznaka proizvajalca	4200H18K
Širina traku	3, 13, 16–19 mm
Napajanje	Na stisnjen zrak
Vrsta izdelka	Tračni brusilniki

Pribor

Pnevmatski tračni brusilnik Tip 4200D24	079570 4200D24
---	----------------