

Pnevmatski vibracijski brusilnik, Tip: R036CC1HL



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	079657 R036CC1HL
GTIN	663023170923
Razred artikla	03I

Opis

Izvedba:

Zmogljivi vibracijski brusilniki s samopritrdilnimi brusnimi krožniki iz uretana. **Udobna uporaba** zaradi kompozitnega ohišja z majhno maso in ergonomičnega držala za roko. **Robusten in miren pnevmatski pogon skoraj brez vibracij** z jeklenim cilindrom, nizka raven hrupa. Zmogljiv vibracijski kotni brusilnik za **zunanje odsesavanje**. S hodom 5 mm.

Napotek:

Za samopritrdilne brusne diske glejte št. 567775 ali 567901.

Tehnični opis

Delovni hrup	82 dB(A)
Največja poraba stisnjenega zraka	498 l/min
Masa	0,9 kg
Ø brusnega krožnika	150 mm
Hod	5 mm
Vrsta odsesavanja	Zunanji
Maksimalne vibracije v skladu z EN	3,9 m/s ²

Maksimalno število vrtljajev	13000 min ⁻¹
Napajanje	Na stisnjen zrak
Vrsta izdelka	Vibracijski kotni brusilnik