

Pnevmatski vibracijski brusilnik, Tip: 4152HLSR



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	079657 4152HLSR
GTIN	663023017839
Razred artikla	03I

Opis

Izvedba:

Zmogljivi vibracijski brusilniki s samopritrdilnimi brusnimi krožniki iz uretana. **Udobna uporaba** zaradi kompozitnega ohišja z majhno maso in ergonomičnega držala za roko. **Robusten in miren pnevmatski pogon skoraj brez vibracij** z jeklenim cilindrom, nizka raven hrupa. Lahek in zanesljiv 75-mm vibracijski kotni brusilnik za **zunanje odsesavanje**. S hodom 2,5 mm.

Napotek:

Za samopritrdilne brusne diske glejte št. 567775 ali 567901.

Tehnični opis

Hod	2,5 mm
Maksimalne vibracije v skladu z EN	4,7 m/s ²
Maksimalno število vrtljajev	12000 min ⁻¹
Vrsta odsesavanja	Zunanji
Ø brusnega krožnika	75 mm
Največja poraba stisnjenega zraka	430 l/min
Masa	0,8 kg

Delovni hrup	82 dB(A)
Napajanje	Na stisnjen zrak
Vrsta izdelka	Vibracijski kotni brusilnik