

Pnevmatsko gravirno pisalo, Tip: 140EP



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	079709 140EP
GTIN	663023168098
Razred artikla	03I

Opis

Izvedba:

Udobno pnevmatsko gravirno pisalo z lahkoto gravira tudi na najtrše površine. Zaradi ergonomske oblike z mehkim gumijastim ročajem in tankim ohišjem je primeren za neprekinjeno uporabo.

Obseg dobave:

Vključuje 1,5 m PVC cev.

Tehnični opis

Največja poraba stisnjenega zraka	30 l/min
Delovni hrup	75 dB(A)
Oznaka proizvajalca	140EP
Ø	17 mm
Priključni navoj	NPT
Priključek za stisnjeni zrak	1/8 col
Dolžina	140 mm
Frekvenca udarjanja	190 Hz
Maksimalne vibracije v skladu z EN	5 m/s ²
Masa	0,2 kg
Vrsta izdelka	Gravirno pisalo

