

Priključni regal s poševnimi policami, Širina 1300 mm, Globina: 500mm**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	990606 500
GTIN	4058255012701
Razred artikla	96P

Opis**Izvedba:**

Nosilni okvirji iz T-profilov in pocinkane police. Možnost dobave z **največjo nosilnostjo prekata 150 kg na poševno polico**. Ravni skladiščenja so nastavljive v rastru 25 mm. Preprosta, natična izvedba omogoča hitro montažo. Obojestranska uporaba. **Nosilnost regalnega polja: 1300 kg**. Poševni/kanban regal, ki jo je mogoče uporabiti obojestransko, je idealna za shranjevanje po principu »prvi noter, prvi ven«, saj lahko shranjeno blago drsi po gladkih pocinkanih policah. Mere postavitve priključnega regala: 1306 mm.

Vodoravna pregradna vodila se lahko nastavijo v rastru 50 mm. Sprednja vzdolžna lamela je 15 mm višja in s tem preprečuje izpadanje blaga.

Opis:**Mere postavitve:**

Začetni regal: nazivna dolžina + 60mm

Priključni regal: nazivna dolžina + 6 mm

Skupna globina okvirja: Nazivna globina + 36 mm

Uporaba:

Shramba za posode iz umetne mase, predalčke za shranjevanje, škatle in še veliko več.

Obseg dobave:

7 poševnih polic s po 8 ločevalnimi vodili, 2 vzdolžnima nosilcema, 2 stranskima vodiloma ter 1 ravno krovno polico vklj. z nogami.

Napotek:

- **Talna pritrditev oz. pritrditev na steno ni v obsegu dobave.**
- **Primerno talno sidranje št. 990854.**
- **Dobava v razstavljeni obliki zaradi cenovno ugodnejšega transporta. Dobava brez montaže.**

Tehnični opis

Višina	2000 mm
Montaža kupca	da
Širina regala	1300 mm
Število polic	7
Višina regala	2000 mm
Globina	536 mm
Globina regala	500 mm
Mere postavljenega regala, širina priključnega regala	1306 mm
maksimalna nosilnost regalnega polja	1300 kg
Širina	1306 mm
Nosilnost polic / maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na kovini)	150 kg
Debelina police	25 mm
Nastavljanje višine v rastru	25 mm
Izvedba montaže	Regal z vtičnimi policami
Material	pocinkano
Značilnost blagovnega imena	Širina 1300 mm
Vrsta izdelka	Regali s poševnimi policami