

Poševna polica, pocinkana, širina prekata 1000 mm, Širina 1300 mm, Globina: 800mm**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	990612 800
GTIN	4058255012770
Razred artikla	96P

Opis**Izvedba:**

Vodoravna pregradna vodila se lahko nastavijo v rastru 50 mm. Sprednja vzdolžna lamela je 15 mm višja in s tem preprečuje izpadanje blaga.

Obseg dobave:

Vklj. s 8 pregradnimi vodili, 2 vzdolžnima pregradama in 2 stranskima vodiloma.

Tehnični opis

Širina	1300 mm
Področje uporabe	Regali s poševnimi policami
Globina	800 mm
Nosilnost polic / maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na kovini)	150 kg
Debelina police	25 mm
Material	pocinkano
Značilnost blagovnega imena	Širina 1300 mm
Vrsta izdelka	Polica

