

**Obojstranski lepilni trak, Širina×dolžina (mm×m): 19X50****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	083662 19X50
GTIN	4005800151712
Razred artikla	08M

Opis**Izvedba:**

tesafix® 4965 je dvostranski, odporen, kristalno čist poliestrski lepilni trak z akrilatnim lepilom za uporabo v zaprtih prostorih in na prostem. Idealen za lepljenje stekla, kovine, gladkih ploščic, obdelanega lesa in številnih vrst plastike, kot so ABS in celo EPDM, saj je zelo odporen na plastifikatorje. Odporen je na temperature do 100 °C in na vlago, določene kemikalije, mehčalce in UV-sevanje.

Tehnični opis

Širina	19 mm
Debelina	0,205 mm
Dolžina	50 m
Barva	prozorna
Vrsta izdelka	Lepilni trak

