

mato

Akumulatorska tlačna mazalka 700 barov Basic Line, Tip: S-LSP



Podatki za naročanje

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 083715 S-LSP |
| GTIN | 4016553424404 |
| Razred artikla | 08H |

Opis

Izvedba:

Za polnjenje z nepakirano mastjo (prostornina do 500 ml) oz. s kartušami (prostornina 400 g).

Primerno za masti do NLGI razreda 3.

Dodatno primerno za 400 g kartuše Lube-Shuttle in 500 g kartuše z navojem.

Obseg dobave:

Visokotlačna gumijasta oklepna cev, vpenjalna cev za 400-gramske kartuše Lube-Shuttle in Pull-Off. Adapter za 500-g vijačne kartuše, transportni kovček, **brez akumulatorske baterije in polnilca.**

Napotek:

Primerne akumulatorske baterije najdete pod št. 073853 vel. B18.

Tehnični opis

| | |
|-----------------------------------------|---------------------|
| Primerna kartuša | 083590-083593 |
| Število vključenih akumulatorjev | 0 |
| Količina za polnjenje (nepakirana mast) | 500 cm ³ |
| Priključni navoj cevi | 1/8-colske |

| | |
|-------------------------|--------------------|
| Napetost akumulatorja | 18 V |
| Kapaciteta akumulatorja | 4 Ah |
| Za velikost kartuše | 400 - 500 g |
| Napajanje | Omrežno napajanje |
| Pakiranje | Transportni kovček |
| Vrsta izdelka | Tlačna mazalka |