

**TNMG 160408, Zvrst: CA510****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	251583 CA510
GTIN	4960664699209
Razred artikla	25E

Tehnični opis

Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	80 - 450 m/min
Globina reza a_p	1 - 4,5 mm
Lomilec odrezkov	PS
Rezalni pogoji	neprekinjen
Podajanje f	0,15 - 0,6 mm/v
Glavna uporaba	P
Radij rezila	0,8 mm
Zvrst	CA510
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Rezalni material	HM
ISO-oznaka obračalne ploščice	TNMG 160408
Število zamenljivih ploščic/rezil	6

Vrsta izdelka

Obračalna rezalna
ploščica za struženje