

**TNMG 220404, Zvrst: CA4515****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	251586 CA4515
GTIN	4960664611171
Razred artikla	25E

Tehnični opis

Podajanje f	0,05 - 0,7 mm/v
Radij rezila	0,4 mm
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	110 - 360 m/min
Glavna uporaba	K
Globina reza a_p	0,5 - 5 mm
Lomilec odrezkov	STD
Zvrst	CA4515
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Rezalni material	HM
ISO-oznaka obračalne ploščice	TNMG 220404
Število zamenljivih ploščic/rezil	6

Vrsta izdelka

Obračalna rezalna
ploščica za struženje