


**HELIGRIP rezalni vložki, IC8250, Širina vboda w/kotni polmer R: 4/0,4mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	273409 4/0,4
GTIN	7291075488395
Razred artikla	26C

Opis**Izvedba:**

Optimizirano oblikovanje in nadzor odrezkov.

Uporaba:

Za aksialno in radialno zarezovalno struženje, odrezovanje in zarezovanje, aksialno zarezovanje in notranjo obdelavo. (HELIGRIP rezalni vložki za aksialno zarezovanje, združljivi samo s HFHR držalom).

Primerno za:

Nosilci rezil art. 273766–273768.

Napotek:

Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.

Tehnični opis

Širina zareze w	4 mm
Toleranca širine zareze w	0,05 mm
Globina reza a _p	0,5 - 2,4 mm
Podajanje za zarezovalno struženje	0,09 - 0,15 mm/v
INSL	19 mm
Podajanje za obračanje	0,18 - 0,24 mm/v

Radij rezila R	0,4 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil	1
Rezalni material	Karbidna trdina
Profil rezalnih obračalnih ploščic	nevtralna
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	fina obdelava
Glavna uporaba	P
Dodatna uporaba	M
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Lomilec odrezkov	T
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	45 - 260 m/min
Zvrst	IC8250
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za zarezovalno struženje