


**HELIGRIP rezalni vložki, IC830, Širina vboda w/kotni polmer R: 5/0,8mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	273411 5/0,8
GTIN	7291075488449
Razred artikla	26C

**Opis****Izvedba:**

Optimizirano oblikovanje in nadzor odrezkov.

**Uporaba:**

Za aksialno in radialno zarezovalno struženje, odrezovanje in zarezovanje, aksialno zarezovanje in notranjo obdelavo. (HELIGRIP rezalni vložki za aksialno zarezovanje, združljivi samo s HFHR držalom).

**Primerno za:**

Nosilci rezil art. 273766–273768.

**Napotek:**

Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.

**Tehnični opis**

Radij rezila R	0,8 mm
INSL	19 mm
Podajanje za obračanje	0,23 - 0,35 mm/v
Toleranca širine zareze w	0,05 mm
Globina reza $a_p$	1 - 3 mm
Širina zareze w	5 mm

Podajanje za zarezovalno struženje	0,11 - 0,21 mm/v
Število zamenljivih ploščic/rezil	1
Rezalni material	Karbidna trdina
Profil rezalnih obračalnih ploščic	nevtralna
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	fina obdelava
Glavna uporaba	UNI
Rezalni pogoji	močno prekinjen
Lomilec odrezkov	T
Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	50 - 140 m/min
Zvrst	IC830
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za zarezovalno struženje