

NOVUS[®]**Ročni žebjalnik, Oznaka proizvajalca: J-29**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	078407 J-29
GTIN	4009729082478
Razred artikla	07E

Opis

Izvedba:

Za uporabo prijazni in ergonomični profesionalni žebjalniki za precizno pribijanje sponk iz fine ali ploščate žice ter žebeljev.

Profesionalni žebjalnik z ogrodjem iz robustne cinkove tlačne litine z malim povratnim udarcem. Funkcija zaporednega pribijanja omogoča ravno pribijanje žebeljev in sponk.

- **Sistem polnjenja na spodnji strani za hitro in neproblematično polnjenje.**
- **Distančni nastavek za vzporedno pribijanje sponk.**
- **Nastavljanje sile pribijanja.**
- **Patentirana varnostna zapora.**
- **Za dober dostop tudi na ozkih mestih.**
- **Odprtina za nadzor napoljenosti.**

Tehnični opis

Masa	1 kg
Primerni tip sponk	E, A, D, H, G
Največja globina pribijanja sponk	16 mm

Izvedba	Ročni žebjalniki
Oznaka proizvajalca	J-29
Vrsta izdelka	Žebjalniki