

NOVUS[®]**Akumulatorski žebjalnik, Oznaka proizvajalca: J-551****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	078409 J-551
GTIN	4009729079331
Razred artikla	07E

Opis**Izvedba:**

Za uporabo prijazni in ergonomični profesionalni žebjalniki za precizno pribijanje sponk iz fine ali ploščate žice ter žebeljev.

- **Sistem polnjenja na spodnji strani za hitro in neproblematično polnjenje.**
- **Distančni nastavek za vzporedno pribijanje sponk.**
- **Nastavljanje sile pribijanja.**
- **Patentirana varnostna zapora.**
- **Za dober dostop tudi na ozkih mestih.**
- **Odprtina za nadzor napolnjenosti.**

Zmogljiv, profesionalni akumulatorski žebjalnik za popolno pritrdjevanje najrazličnejših materialov.

Obseg dobave:

Vključno z 1 akumulatorjem 18V 2,0 Ah, polnilnikom akumulatorjev, sponkami za žebjalnik in transportnim kovčkom.

Napotek:

Primerne nadomestne akumulatorje nadete pod art. 073870.

Tehnični opis

Napajanje	Omrežno napajanje
-----------	-------------------

Število vključenih akumulatorjev	1
Vrsta akumulatorja	Li-ionski
Masa	2,7 kg
Primerni tip sponk	D, G, E
Največja globina pribijanja sponk	14 mm
Oznaka proizvajalca	J-214
Napetost akumulatorja	18 V
Kapaciteta akumulatorja	2 Ah
Izvedba	Akumulatorski žebeljnik
Vrsta izdelka	Žebeljniki

Pribor

Akumulatorski paketLi-Power Kapaciteta akumulatorja 2 Ah	073870 2
Akumulatorski paketLi-Power Kapaciteta akumulatorja 4 Ah	073870 4
Akumulatorski paketLi-Power Kapaciteta akumulatorja 5,2 Ah	073870 5,2
Polnilnik akumulatorjev Tip ASC145	073890 ASC145
Polnilnik akumulatorjev Tip ASC55	073890 ASC55
Polnilnik akumulatorjev Tip ASC55-8	073890 ASC55-8