

Akumulatorski udarni vrtni vijačnik, Tip: GSB18V45



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	070105 GSB18V45
GTIN	4059952635699
Razred artikla	03B

Opis

Izvedba:

Akumulatorski udarni vrtni vijačnik Bosch za najzahtevnejše vijačenje, vrtnje in udarno vrtnje.

- **Electronic Cell Protection (ECP)** ščiti akumulator pred pregrevanjem in globokim praznjenjem.
- **Electronic Motor Protection (EMP)** ščiti akumulator pred preobremenitvijo.
- **Mehanski, večstopenjski izklop vrtilnega momenta.**
- **Praktična zaponka za pas (ne 070104).**
- **Vgrajena LED-svetilka, prikaz napolnjenosti akumulatorja.**
- **Hitrovpeljna vrtna glava.**

Robusten akumulatorski vijačnik z zmogljivim motorjem.

Obseg dobave:

Vklj. z 2 li-ionskima akumulatorjema 18V/3,0 Ah, polnilnikom akumulatorjev in L-BOXX.

Napotek:

Ustrezne nadomestne akumulatorje in polnilnike akumulatorjev najdete od art. 073851 in 073866 naprej.

Tehnični opis

Maksimalne vibracije v skladu z EN z udarnim vrтанjem	12,2 m/s ²
Maksimalni vrtilni moment v trdo	45 Nm
Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja	Bosch 18 V
Maksimalni Ø s spiralnim svedrom v les	35 mm
Oznaka proizvajalca	GSB 18V-45
Maksimalne vibracije v skladu z EN brez udarnega vrтанja	<2,5 m/s ²
Maksimalno število vrtljajev v 1. stopnji	0 - 500 min ⁻¹
Maksimalni Ø s spiralnim svedrom v jeklo	10 mm
Kapaciteta akumulatorja	3 Ah
Vrsta akumulatorja	Li-ionski
Pakiranje	Sistemski kovček (L-Boxx)
Maksimalni Ø s spiralnim svedrom v beton	10 mm
Največji vrtilni moment v mehko	21 Nm
Napajanje	Omrežno napajanje
Masa	1 kg
Izvedba motorja	Motor brez ščetk
Število vključenih akumulatorjev	2
Vpenjalno območje hitrovpenjalne glave	1,5 - 13 mm
Maksimalno število vrtljajev v 2. stopnji	1900 min ⁻¹
Tipična uporaba	Medij
Napetost akumulatorja	18 V
Vrsta izdelka	Udarni vrталni vijačniki