

Akumulatorski vrtalni vijačnik, Tip: GSR18V45



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	070243 GSR18V45
GTIN	4059952635675
Razred artikla	03B

Opis

Izvedba:

- **Kompakten, zmogljiv akumulatorski vrtalni vijačnik z desnim/levim tekom.**
- **LED-svetilka za osvetlitev delovnega področja in prikaz stanja napoljenosti akumulatorja.**
- **Večstopenjska nastavitvev zateznega momenta za natančno vijačenje.**
- **Elektronska regulacija vrtljajev za natančno navrtanje in vijačenje.**
- **Mehak ročaj.**

Odlična ergonomičnost in prijetnejše rokovanje zaradi **kompaktne izvedbe**. **Zavora motorja** za natančno delo.

Obseg dobave:

Vklj. z 2 li-ionskima akumulatorjema, polnilnikom akumulatorjev in kovčkom L-BOXX.

Napotek:

Ustrezne nadomestne akumulatorje, osnovne garniture in polnilnike akumulatorjev najdete od art. 073851 in art. 073863–073867 naprej.

Tehnični opis

Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja	Bosch 18 V
Vrsta akumulatorja	Li-ionski

Napajanje	Omrežno napajanje
Število vključenih akumulatorjev	2
Največji vrtilni moment v mehko	21 Nm
Maksimalni Ø s spiralnim svedrom v les	35 mm
Tipična uporaba	Medij
Napetost akumulatorja	18 V
Maksimalni Ø s spiralnim svedrom v jeklo	10 mm
Oznaka proizvajalca	GSR 18V-45
Območje vrtljajev v 1. stopnji	0 - 500 min ⁻¹
Pakiranje	Sistemski kovček (L-Boxx)
Vpenjalno območje hitrovpenjalne glave	1,5 - 13 mm
Masa	0,9 kg
Kapaciteta akumulatorja	3 Ah
Izvedba motorja	Motor brez ščetk
Maksimalne vibracije v skladu z EN	<2,5 m/s ²
Območje vrtljajev v 2. stopnji	0 - 1900 min ⁻¹
Maksimalni vrtilni moment v trdo	45 Nm
Vrsta izdelka	Vrtalni vijačnik
USP1	18 V, 4-polni motor na enosmerni tok
USP2	Območje vpenjanja hitre vpenjalne glave 1,5-13, z 2 akumulatorskima baterijama, v L-Boxx